



KN 95

RESPIRADOR DESCARTABLE

Para polvos, humos y neblinas con un nivel de eficiencia de un 95%.

COD. 3001

PRESENTACIÓN

Caja chica x 50 unidades
Caja grande x 1000 unidades (20 cajas chicas)



MODO DE COLOCACIÓN

Estire la máscara




Coloque la mascarilla en la cara, acerque el clip a la nariz, envuelva el mentón debajo de la mascarilla enganche las correas de la oreja izquierda a la derecha.



Use ambas manos para ajustar la forma del clip nasal para asegurar que quede firme.




Coloque ambas manos sobre el respirador y exhale vigorosamente. Si el aire fluye alrededor de su nariz, ajuste el clip nasal. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, reposicione las bandas para un mejor ajuste.



- Mínima longitud 9cm.
- Máxima longitud 21cm.



• Ajuste de alto nivel
Evita la entrada de partículas dañinas.



• Diseño tridimensional
Puente nasal ajustable.
Cómodo y transpirable.



• Protección múltiple
Material no textil.
Terminaciones termoselladas de alta calidad.
Capas de filtros con barrera antibacteriana de un 95%
Suave composición amigable con la piel.



• Diseño plegable
Protección total, desde la nariz hasta el mentón.
Forma tridimensional. Diseño actual.

NORMA EN GB 2626-2019 **CE0082** Reglamento (EU) 2016/425



Producto descartable

IMPORTANTE

Este producto No se puede utilizar cuando la temperatura ambiente supera los 50 °C. O cuando el contenido de oxígeno ambiental es inferior a 19,5 M. Tampoco en un entorno de gas tóxico (no se puede reemplazar la máscara de gas) Solo aptas para protección respiratoria de partículas no aceitosas Debido a que las máscaras tienen cierta resistencia a la respiración, no se recomiendan para niños, mujeres embarazadas y ancianos.

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar, verifique si la caja de la máscara está dañada y si los componentes están en condiciones; si hay manchas o daños, deje de usarlo. Antes de ingresar al área de trabajo, debe verificar el ajuste

de la máscara a la cara. Si siente una fuga, reposicione nuevamente. Si siente un aumento significativo en la resistencia a la respiración, reemplácela inmediatamente. Si no percibe fuga, usted puede ingresar al área de trabajo.

Aplicaciones

Personas profesionales o no profesionales en entornos de polvo no aceitoso uso industrial y civil (para la protección de partículas no aceitosas por encima de 0.3 micrones).
Recomendado para trabajos de lijado, esmerilado, barrido, aserrado, embolsado o procesamiento de minerales, carbón, mineral de hierro, harina, metal, madera, polen y algunas otras sustancias.